



Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 12 mm, Głębokość: 22 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Nr zam.	<a href="#">2652400000</a>
Typ	CABTITE BP 12MM PA
GTIN (EAN)	4050118662504
Ilość	25 szt.

**Dane techniczne****Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Wymiary i masa**

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0.8661 inch
Wysokość	22 mm	Wysokość (cale)	0.8661 inch
Szerokość	12 mm	Szerokość (cale)	0.4724 inch
Długość	22 mm	Długość (cale)	0.8661 inch
Średnica	12 mm	Masa netto	0.03 g

**Temperatury**

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...120 °C

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%**Informacje ogólne**

średnica kabla zewnętrzna, maks.	12 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	12 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP66	Materiał podstawowy	Poliamid

**Klasyfikacje**

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		