



Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, biały, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 17 mm, Głębokość: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Nr zam.	2652430000
Typ	CABTITE BP 17MM PA
GTIN (EAN)	4050118662535
Ilość	25 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0.8661 inch
Wysokość	22 mm	Wysokość (cale)	0.8661 inch
Szerokość	17 mm	Szerokość (cale)	0.6693 inch
Długość	22 mm	Długość (cale)	0.8661 inch
Średnica	17 mm	Masa netto	2.11 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C... 120 °C
----------------------------	------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	17 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	17 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP66	Materiał podstawowy	Poliamid

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		