

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Similar to illustration

Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 22 mm, Szerokość: 20 mm, Głębokość: 22 mm, -60 °C...100 °C, IP66 |
| Nr zam. | 2652440000 |
| Typ | CABTITE BP 20MM PA |
| GTIN (EAN) | 4050118662542 |
| Ilość | 25 szt. |

Dane techniczne

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | | | |
|-----------|-------|------------------|-------------|
| Głębokość | 22 mm | Głębokość (cale) | 0.8661 inch |
| Wysokość | 22 mm | Wysokość (cale) | 0.8661 inch |
| Szerokość | 20 mm | Szerokość (cale) | 0.7874 inch |
| Długość | 22 mm | Długość (cale) | 0.8661 inch |
| Średnica | 20 mm | Masa netto | 1.1 g |

Temperatury

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -60 °C...100 °C |
|----------------------------|-----------------|

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Informacje ogólne

| | | | |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|
| średnica kabla zewnętrznego, maks. | 20 mm | średnica kabla zewnętrznego, min. | 20 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | Halogenki | Nie |
| Stopień ochrony | IP66 | Materiał podstawowy | Poliamid |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000879 | ETIM 9.0 | EC000879 |
| ETIM 10.0 | EC000879 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |