

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Similar to illustration

Zaślepki służą do bezpiecznego zamykania niewykorzystanych wyjść kablowych w elementach uszczelniających.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Blind plug, Cabtite (system wpustów kablowych), Poliamid, czerwony, Wysokość: 30 mm, Szerokość: 28 mm, Głębokość: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Nr zam.	<a href="#">2652470000</a>
Typ	CABTITE BP 28MM PA
GTIN (EAN)	4050118662573
Ilość	25 szt.

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1.1811 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1.1811 inch
Szerokość	28 mm	Szerokość (cale)	1.1024 inch
Długość	30 mm	Długość (cale)	1.1811 inch
Średnica	28 mm	Masa netto	3.4 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...100 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	28 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	28 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	Nie
Stopień ochrony	IP66	Materiał podstawowy	Poliamid

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		