

## S-2L+9-1000/16


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)





2-biegunowe szyny rozdziła fazy w wersji męskiej są wykorzystywane do rozdzielania potencjału do innych komponentów w szafie sterowniczej, takich jak wyłączniki, wyłączniki prądu resztkowego i inne urządzenia instalacyjne.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Szyna zbiorcza fazy (złączki), 80, Liczba biegunów: 46, Izolowany: Tak, 16
Nr zam.	<a href="#">2658300000</a>
Typ	S-2L+9-1000/16
GTIN (EAN)	4050118672220
Ilość	25 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2025-06-01T00:00:00+02:00



**Rysunek**



## S-2L+9-1000/16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Zaślepki i osłony



Zaślepki i pokrywy zapewniają wymagane odległości izolacyjne w systemie, nawet po skróceniu długości szyn zbiorczych lub w przypadku styków swobodnych oraz gwarantują bezpieczeństwo palców zgodnie z normą DIN EN 50274.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	END CAP G+S 2L/16	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2658990000</a>	Pokrywa złącza, szary, Wysokość: 21.2 mm, Szerokość: 8.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118671537	Głębokość: 16.8 mm
Ilość	10 ST	

## Zaciski wejściowe



Nasze moduły doprowadzające zasilanie ułatwiają obsługę podczas zasilania systemu. Na przykład, promień gięcia przewodu można zmniejszyć, korzystając z modułu doprowadzenia zasilania z bocznym wejściem.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FIT 25 GN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2659050000</a>	Przyłącze dodatkowe (terminal), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
Ilość	10 ST	
Typ	FIT 25 SN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2659060000</a>	Przyłącze dodatkowe (terminal), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
Ilość	30 ST	
Typ	FIT 50 GN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2659070000</a>	Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
Ilość	3 ST	
Typ	FIT 50 GN/F	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2659090000</a>	Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
Ilość	3 ST	
Typ	FIT 50 SN	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2659080000</a>	Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
Ilość	3 ST	

## S-2L+9-1000/16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

Typ	FIT 50 SN/F	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2659100000</a>	Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118671438		
Ilość	3 ST		

## Zaślepki i osłony



Zaślepki i pokrywy zapewniają wymagane odległości izolacyjne w systemie, nawet po skróceniu długości szyn zbiorczych lub w przypadku styków swobodnych oraz gwarantują bezpieczeństwo palców zgodnie z normą DIN EN 50274.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2659040000</a>	Pokrywa złącza, żółty, Wysokość: 18.3 mm, Szerokość: 8.1 mm,	
GTIN (EAN)	4050118671490	Głębokość: 18 mm	
Ilość	10 ST		