

S-3L-268/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



3-biegunowe szyny rozdziła fazy w wersji męskiej są wykorzystywane do rozdzielania potencjału do innych komponentów w szafie sterowniczej, takich jak wyłączniki, wyłączniki prądu resztkowego i inne urządzenia instalacyjne.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|--------------------------|---|
| Wersja | Szyna zbiorcza fazy (złączki), 80, Liczba biegunów: 15, Izolowany: , 16 |
| Nr zam. | 2658580000 |
| Typ | S-3L-268/16 |
| GTIN (EAN) | 4050118671940 |
| Ilość | 20 szt. |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji |
| Ostatnia data zamówienia | 2024-08-30T00:00:00+02:00 |
| Produkt alternatywny | S-3L-1000/16 |

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|--------------|
| Głębokość | 15 mm | Głębokość (cale) | 0.5906 inch |
| Wysokość | 27.5 mm | Wysokość (cale) | 1.0827 inch |
| Szerokość | 268 mm | Szerokość (cale) | 10.5512 inch |
| Masa netto | 37.1 g | | |

Temperatury

Temperatura otoczenia -5 °C...40 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Informacje ogólne

Liczba biegunów 15

dane tworzywa

Barwny szary

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 16 mm² Napięcie znamionowe 400 V
 Znamionowe natężenie prądu 80 A

wymiary


Raster w mm (P) 17.80 mm

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000215 | ETIM 9.0 | EC000215 |
| ETIM 10.0 | EC000215 | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 | | |

Rysunki

Rysunek



S-3L-268/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zaślepki i osłony



Zaślepki i pokrywy zapewniają wymagane odległości izolacyjne w systemie, nawet po skróceniu długości szyn zbiorczych lub w przypadku styków swobodnych oraz gwarantują bezpieczeństwo palców zgodnie z normą DIN EN 50274.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | END CAP G+S 3L/16 | Wersja |
| Nr zam. | 2659600000 | Pokrywa złącza, szary, Wysokość: 21.2 mm, Szerokość: 8.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118673548 | Głębokość: 16.8 mm |
| Ilość | 10 ST | |

Zaciski wejściowe



Nasze moduły doprowadzające zasilanie ułatwiają obsługę podczas zasilania systemu. Na przykład, promień gięcia przewodu można zmniejszyć, korzystając z modułu doprowadzenia zasilania z bocznym wejściem.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FIT 25 GN | Wersja |
| Nr zam. | 2659050000 | Przyłącze dodatkowe (terminal), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671483 | |
| Ilość | 10 ST | |
| Typ | FIT 25 SN | Wersja |
| Nr zam. | 2659060000 | Przyłącze dodatkowe (terminal), 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671476 | |
| Ilość | 30 ST | |
| Typ | FIT 50 GN | Wersja |
| Nr zam. | 2659070000 | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671469 | |
| Ilość | 3 ST | |
| Typ | FIT 50 GN/F | Wersja |
| Nr zam. | 2659090000 | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671445 | |
| Ilość | 3 ST | |
| Typ | FIT 50 SN | Wersja |
| Nr zam. | 2659080000 | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118671452 | |
| Ilość | 3 ST | |

S-3L-268/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | FIT 50 SN/F | Wersja | |
| Nr zam. | 2659100000 | Przyłącze dodatkowe (terminal), 50 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118671438 | | |
| Ilość | 3 ST | | |

Zaślepki i osłony



Zaślepki i pokrywy zapewniają wymagane odległości izolacyjne w systemie, nawet po skróceniu długości szyn zbiorczych lub w przypadku styków swobodnych oraz gwarantują bezpieczeństwo palców zgodnie z normą DIN EN 50274.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | PROTECTION COVER G+S /5 | Wersja | |
| Nr zam. | 2659040000 | Pokrywa złącza, żółty, Wysokość: 18.3 mm, Szerokość: 8.1 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4050118671490 | Głębokość: 18 mm | |
| Ilość | 10 ST | | |