


STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2666060000
Typ	STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT
GTIN (EAN)	4050118681550
Ilość	1 szt.

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	455 mm	Głębokość (cale)	17.9134 inch
Wysokość	320 mm	Wysokość (cale)	12.5984 inch
Szerokość	255 mm	Szerokość (cale)	10.0394 inch
Wymiar mocowania wysokość	320 mm	Masa netto	800 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Dane ogólne

Szyna montażowa TS 35

Dane systemowe

Interfejs	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB	maks. liczba modułów	0
Interfejs konfiguracyjny	Micro USB 2.0, MicroSD CARD	Możliwa rozbudowa pamięci danych programu	Tak
Narzędzie do projektowania	u-create web	Środowisko programistyczne	internetowy
Pamięć (flash)	4 GB	Zegar czasu rzeczywistego	Pojemność buforowa (maks. 5 dni)
Protokół magistrali obiektowej	TCP/IP		

Zasilacz

Napięcie zasilania wyjść 24 V DC +20 %/ -15 % Napięcie zasilania systemu oraz wejścia 230 V AC

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		