

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2666080000
Typ	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681536
Ilość	1 szt.

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	455 mm	Głębokość (cale)	17.9134 inch
Wysokość	320 mm	Wysokość (cale)	12.5984 inch
Szerokość	255 mm	Szerokość (cale)	10.0394 inch
Masa netto	800 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Dane przyłącza

Rodzaj przyłącza PUSH IN

Dane systemowe

Interfejs konfiguracyjny	Micro USB 2.0	Procesor	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Przyłącze	PUSH IN	Środowisko programistyczne	internetowy
Pamięć (flash)	8 GB	Zegar czasu rzeczywistego	Z akumulatorem buforowym
Protokół magistrali obiektowej	EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP		

Zasilacz

Napięcie zasilania wyjść 24 V DC +20 %/ -15 % Napięcie zasilania systemu oraz wejścia 24 V DC +20 %/ -15 %

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		