

CRIMPER 4U Z GER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzia, 0.5mm ² , 4mm ² , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	2676320000
Typ	CRIMPER 4U Z GER
GTIN (EAN)	4050118742213
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 4U Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Głębokość	30 mm	Głębokość (cale)	1.1811 inch
Wysokość	78 mm	Wysokość (cale)	3.0709 inch
Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	16.92 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dane techniczne

Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
-----------	-------------------------------------

Opis styku

rodzaj styku	tulejki kablowe z/bez kołnierza z tworzywa sztucznego	obszar zacisku, maks.	4 mm ²
obszar zacisku, min.	0.5 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania

Przekrój tulejek na żyłę, max.	4 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe
--------------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		