Karta katalogowa

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zainspirowane 5S i zręcznymi metodami zarządzania, wkłady piankowe od Weidmüller gwarantują wydajne i schludne miejsce pracy. Zaprojektowane jako rozwiązanie modułowe, zapewniają szereg korzyści, które można dobrać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2683840000
Typ	TC INL THIRD 6
GTIN (EAN)	4050118701951
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	50 mm	Głębokość (cale)	1.9685 inch
Wysokość	446 mm	Wysokość (cale)	17.559 inch
Szerokość	200 mm	Szerokość (cale)	7.874 inch
Masa netto	1259 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Dane techniczne

Opis artykułu	Zestaw gniazd w wykładzinie piankowej

Skrzynka narzędziowa

Wyposażenie	z użyciem narzędzi

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC011819	ETIM 7.0	EC011819
ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 9.1	21-07-92-03
ECLASS 10.0	21-07-92-03	ECLASS 11.0	21-07-04-12
ECLASS 12.0	21-07-04-12	ECLASS 13.0	21-07-04-12
ECLASS 14.0	21-07-04-12	ECLASS 15.0	21-07-04-12

Karta katalogowa

TC INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Screwty® narzędzie do dławnic kablowych

Doskonałe narzędzie w każdym z możliwych zastosowań. Screwty® jest idealnyym narzędziem wielofunkcyjnym do pewnego mocowania wszystkich popularnych rodzajów kabli czujików i elementów wykonawczych. Nawet trudnodostępne wtyki okrągłe stają się osiągalne dzięki użyciu Screwty®. Prosty ruch obrotowy dokręca i odkręca złącza, bez konieczności użycia dużej siły. Wkrętak Screwty® jest rozwiązaniem unikatowym, a zarazem globalnym, ponieważ pasuje do większości kabli i wtyków innych dostawców (ponad 90 %). Screwty® składa się z rękojeści z tradycyjnym adapterem 1/4". Dzięki temu można go używać do wszystkich rozmiarów: złączy wtykowych okrągłych M12 i M8, adaptowalnych wtyków i gniazd M12F i M8F, a także wtyków i gniazd M23.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SCREWTY SET	Wersja
Nr zam.	1910000000	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436842	
Ilość	1 ST	

Narzędzia do skręcania kabli

Wkrętaki do mocowania i demontowania dławnic kablowych i akcesoria o rozwartości klucza 11-36. Możliwe skręcanie bądź demontowanie wielu rzędów dławnicBez deformowania dławnic kablowychod SW 11 do SW 36Płynne ustawianie rozwartości kluczaFunkcja grzechotki: nie trzeba zdejmować narzędzia z przykręcanej śrubyPrawdziwe narzędzie jednoręczne

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	FLECAFIX 11/24	Wersja
Nr zam.	9015900000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309573	
Ilość	1 ST	
Typ	FLECAFIX 24/36	Wersja
Nr zam.	9015980000	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309597	
Ilość	1 ST	