

IE-CCTM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Moduł połączeniowy Weidmüller jest przydatny przy przedłużaniu uszkodzonego kabla instalacji bez zapasu kabla w ograniczonej przestrzeni.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Connecting module, T-piece, IP68 (50 m / 24 h)
Nr zam.	2685590000
Typ	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
Ilość	1 szt.

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny
UL File Number Search [Witryna UL](#)
Nr certyfikatu (cURus) E486077

Wymiary i masa

Masa netto 35 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...105 °C
Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Liczba biegunów	3	Barwny	czarny
Podstawowy materiał obudowy	Nylon, Włókno szklane, z certyfikatem UL	Materiał styków	Mosiądz niklowany
Powierzchnia styku	CuZn niklowany	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	0.75 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	3.5 mm ²	Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, elastyczny	0.75...3.5 mm ²
Stopień ochrony	IP68 (50 m / 24 h)		

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (cURus) E486077

Właściwości elektryczne


Napięcie znamionowe 600 V Prąd znamionowy 20 A

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Drawings

Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe

