

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel USB, USB A, z blokadą mechaniczną, USB A, z blokadą mechaniczną, PVC, 1.8 m
Nr zam.	2695980018
Typ	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
Ilość	1 szt.

IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Długość	1.8 m	Długość (cale)	70.8661 inch
Masa netto	70 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	0 °C...80
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszczka czarny

Dane ogólne techniczne

Powierzchnia styku Złoto na niklu

Budowa kabla

średnica płaszczka	4.5 mm	kolor płaszczka	czarny
Przekrój	2*AWG28 + 2*AWG24	Średnica płaszczka, maks.	4.7 mm
Średnica płaszczka, min.	4.3 mm	tworzywo płaszczka	PVC

wtyki lewe

Wtyk po lewej USB A, IP20, styk męski, prosty, wtyk, z blokadą mechaniczną, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej USB A, IP20, styk męski, prosty, wtyk, z blokadą mechaniczną, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

Rysunki

Rysunek wymiarowany



Zalety produktu

