

ESG-LP 6/15 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 15 mm, żółty
Nr zam.	2711850000
Typ	ESG-LP 6/15 MM GE
GTIN (EAN)	4050118750089
Ilość	24000 szt.

ESG-LP 6/15 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.05 mm	Głębokość (cale)	0.002 inch
Wysokość	6 mm	Wysokość (cale)	0.2362 inch
Szerokość	15 mm	Szerokość (cale)	0.5906 inch
Masa netto	0.02 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	Klej akrylanowy	Wykonanie	samoprzylepny, bezhalogenowy
Szerokość	15 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	poliester	Nadrukowane znaki	bez
Wielkość pola opisowego	6 x 15 mm	Aprobata zgodnie z UL 969	Tak
Kompatybilna drukarka	THM MULTIMARK LPC	Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings



ESG-LP 6/15 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Wersja	
Nr zam.	2005090000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Ilość	1 ST		

THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	THM MMP EXT.RH	Wersja	
Nr zam.	1302920000		
GTIN (EAN)	4050118102307		
Ilość	1 ST		