



### MultiMark MultiFit

Do złącz oferowanych przez konkurencyjne firmy. Ułatwiony montaż dzięki elastycznemu wykończeniu powierzchni.

Ten specjalny materiał umożliwia naciągnięcie pasków pozwalające skompensować nieznaczne rozrzuty rozstawów/odstępów, szczególnie w przypadku długich bloków zaciskowych.

Rozdzielczość druku 300 dpi przekłada się też na dobrą czytelność napisów. Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Kompatybilne z modułowymi blokami zacisków Weidmüller
- Mocny chwyt i trwały nadruk
- Ciągłe paski oszczędzają czas podczas montażu
- Łatwe mocowanie dzięki innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu
- Duża etykieta zapewniająca optymalną czytelność
- Szeroki zakres uniwersalności ze względu na niezależność od producenta

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Wersja     | Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, biały |
| Nr zam.    | <a href="#">2712160000</a>            |
| Typ        | MF 10/6 MM BP WS                      |
| GTIN (EAN) | 4050118749472                         |
| Ilość      | 3800 szt.                             |

## MF 10/6 MM BP WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 0.7 mm | Głębokość (cale) | 0.0276 inch |
| Wysokość   | 10 mm  | Wysokość (cale)  | 0.3937 inch |
| Szerokość  | 6 mm   | Szerokość (cale) | 0.2362 inch |
| Masa netto | 0.12 g |                  |             |

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania -50...90 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

|                                   |               |                                    |  |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| Wykonanie                         | bezhalogenowy | Szerokość                          | 6 mm   |
| Klasa palności wg UL 94           | V-2           | zakres temperatur roboczych, maks. | 90 °C  |
| zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C        | Barwny                             | biały  |
| Halogenki                         | Nie           | Materiał podstawowy                | PC-ABS, TPU  |
| Nadrukowane znaki                 | neutralna     | Kompatybilna drukarka              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Zakres temperatury stosowania     | -50...90 °C   |                                    |  |

## Ważna informacja

Informacje produktowe Konieczne zastosowanie zewnętrznego uchwytu rolki 1302920000

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Rysunki**



## MF 10/6 MM BP WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

#### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                |  |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| Typ        | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Wersja         |  |
| Nr zam.    | <a href="#">2005090000</a> | Taśma kolorowa |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |                |  |
| Ilość      | 1 ST                       |                |  |

### THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

#### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ        | THM MMP EXT.RH             | Wersja |  |
| Nr zam.    | <a href="#">1302920000</a> |        |  |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |        |  |
| Ilość      | 1 ST                       |        |  |