

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2712681000
Typ	HDC XX6A02 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753028
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Długość	10 m	Długość (cale)	393.7008 inch
Masa netto	2300 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	100 m	kolor płaszcza	zielony
Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-1	izolacja	PE
Materiał płaszcza	PUR		

Dane ogólne

Liczba biegunów	8	Długość kabla	100 m
Opór izolacji	≥ 500 MΩ	Kategoria	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Napięcie znamionowe	100 V	Znamionowe natężenie prądu	0.5 A
Stopień zanieczyszczenia	2	Wersja przeciwna	otwarte
Wersja strony modułu	otwarte		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		