

## HDC 06B TSS 1M25 WMP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Nasze obudowy wykonane z tworzywa sztucznego są wyposażone w przepust kablowy i blokadę śrubową. Uszczelnienie następuje bezpośrednio do ściany panelu, przez co może być zastosowane bez mocowania obudowy. Obudowy wyróżniają się niską masą i optymalnym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami, wodą oraz drganiami.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopień ochrony: IP66, IP67, po podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Śruba, , Wymiary wlotów kablowych: M 25
Nr zam.	<a href="#">2716750000</a>
Typ	HDC 06B TSS 1M25 WMP
GTIN (EAN)	4050118803624
Ilość	1 szt.

## HDC 06B TSS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	<a href="#">Witryna UL</a>
Nr certyfikatu (cURus)	E223801

## Wymiary i masa

Wysokość	96 mm	Wysokość (cale)	3.7795 inch
Masa netto	123 g		

## Temperatury

Temperatura otoczenia	-40 °C... 100 °C
-----------------------	------------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dławnica kablowa WMP

Średnica kabla, min. rozmiar klucza	9 mm 26 mm	Średnica kabla, maks. Wymiary wlotów kablowych	17 mm M 25
--	---------------	---	---------------

## Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Powierzchnia	nieobrobiony
Stopień ochrony	IP66, IP67, po podłączeniu		

## wersja

Dławnice kablowe, liczba	1	Wymiary wlotów kablowych	M 25
część górna/część dolna/wieko	część górna	Ostona	bez pokrywy
moment dokręcający	3 Nm	liczba wpustów kablowych z boku	1
wersja obudowy	Wpust kablowy z boku	wersja systemu zamykania	Śruba
Rozmiar instalacji	3	wpust kablowy	z dławnicami kablowymi
uszczelka	NBR	kolor (RAL)	RAL 9011
BG	3	Odpowiednie do ModuPlug®	Tak

## wymiary

wpust kablowy	z dławnicami kablowymi	wysokość obudowy B	96 mm
---------------	------------------------	--------------------	-------

## Klasyfikacje



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 06B TSS 1M25 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rysunki**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 06B TSS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Uchwyty montażowe



Nasze obudowy wykonane z tworzywa sztucznego są wyposażone w przepust kablowy i blokadę śrubową. Uszczelnienie następuje bezpośrednio do ściany panelu, przez co może być zastosowane bez mocowania obudowy. Obudowy wyróżniają się niską masą i optymalnym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami, wodą oraz drganiem.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC AF SET WM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">271680000</a>	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: , Stopień ochrony:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC AF WM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">271679000</a>	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: , Stopień ochrony:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Ilość	20 ST	