

HDC 16B TSS 1M40 WMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nasze obudowy wykonane z tworzywa sztucznego są wyposażone w przepust kablowy i blokadę śrubową. Uszczelnienie następuje bezpośrednio do ściany panelu, przez co może być zastosowane bez mocowania obudowy. Obudowy wyróżniają się niską masą i optymalnym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami, wodą oraz drganiami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 6, Stopień ochrony: IP66, IP67, po podłączeniu, Wpust kablowy z boku, Śruba, , Wymiary wlotów kablowych: M 40
Nr zam.	2716770000
Typ	HDC 16B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN)	4050118803648
Ilość	1 szt.

HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E223801

Wymiary i masa

Wysokość	102 mm	Wysokość (cale)	4.0157 inch
Masa netto	175 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia -40 °C... 100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dławnica kablowa WMP

Średnica kabla, min. rozmiar klucza	19 mm 36 mm	Średnica kabla, maks. Wymiary wlotów kablowych	28 mm M 40
--	----------------	---	---------------

Dane ogólne

moment dokręcający	3 Nm	Klasa palności wg UL 94	V-0
Podstawowy materiał obudowy	PA	Stopień ochrony	IP66, IP67, po podłączeniu
Obudowy EMC	Nie	tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna

wersja

Dławnice kablowe, liczba	1	Wymiary wlotów kablowych	M 40
część górna/część dolna/wieko	część górna	Ostona	bez pokrywy
moment dokręcający	3 Nm	liczba wpustów kablowych z boku	1
wersja obudowy	Wpust kablowy z boku	wersja systemu zamykania	Śruba
Rozmiar instalacji	6	wpust kablowy	z dławnicami kablowymi
uszczelka	NBR	kolor (RAL)	RAL 9011
BG	6	Odpowiednie do ModuPlug®	Tak

wymiary

wpust kablowy	z dławnicami kablowymi	wysokość obudowy B	102 mm
---------------	------------------------	--------------------	--------

Klasyfikacje



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC 16B TSS 1M40 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Uchwyty montażowe



Nasze obudowy wykonane z tworzywa sztucznego są wyposażone w przepust kablowy i blokadę śrubową. Uszczelnienie następuje bezpośrednio do ściany panelu, przez co może być zastosowane bez mocowania obudowy. Obudowy wyróżniają się niską masą i optymalnym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami, wodą oraz drganiami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC AF SET WM	Wersja
Nr zam.	2716800000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: , Stopień ochrony:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC AF WM	Wersja
Nr zam.	2716790000	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: , Stopień ochrony:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Ilość	20 ST	