

HDC 06B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nasze obudowy wykonane z tworzywa sztucznego są wyposażone w przepust kablowy i blokadę śrubową. Uszczelnienie następuje bezpośrednio do ściany panelu, przez co może być zastosowane bez mocowania obudowy. Obudowy wyróżniają się niską masą i optymalnym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami, wodą oraz drganiami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopień ochrony: IP66, po podłączeniu, Pokrywa dolnej części obudowy, Śruba
Nr zam.	2716810000
Typ	HDC 06B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803686
Ilość	1 szt.

HDC 06B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E223801

Wymiary i masa

Głębokość	55 mm	Głębokość (cale)	2.1654 inch
Wysokość	39.5 mm	Wysokość (cale)	1.5551 inch
Szerokość	100.5 mm	Szerokość (cale)	3.9567 inch
Długość	100.5 mm	Długość (cale)	3.9567 inch
Masa netto	4.6 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-20 °C...100 °C
-----------------------	-----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Stopień ochrony	IP66, po podłączeniu
-------------------------	-----	-----------------	----------------------

wersja

część górna/część dolna/wieko	Pokrywa	Ostona	z pokrywą
moment dokręcający	3 Nm	liczba wpustów kablowych z boku	0
wersja obudowy	Pokrywa dolnej części obudowy	wersja systemu zamykania	Śruba
Rozmiar instalacji	3	wpust kablowy	Nie
Typ	wieko	uszczelka	NBR
kolor (RAL)	RAL 7035	BG	3
Odpowiednie do ModuPlug®	Tak		

wymiary

wpust kablowy	Nie
---------------	-----

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		