

HDC 10B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nasze obudowy wykonane z tworzywa sztucznego są wyposażone w przepust kablowy i blokadę śrubową. Uszczelnienie następuje bezpośrednio do ściany panelu, przez co może być zastosowane bez mocowania obudowy. Obudowy wyróżniają się niską masą i optymalnym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniami, wodą oraz drganiami.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopień ochrony: IP66, po podłączeniu, Pokrywa dolnej części obudowy, Śruba, , Wymiary wlotów kablowych: none
Nr zam.	2716820000
Typ	HDC 10B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803693
Ilość	1 szt.

HDC 10B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E223801

Wymiary i masa

Głębokość	55 mm	Głębokość (cale)	2.1654 inch
Wysokość	39.5 mm	Wysokość (cale)	1.5551 inch
Szerokość	102.5 mm	Szerokość (cale)	4.0354 inch
Długość	102.5 mm	Długość (cale)	4.0354 inch
Masa netto	42.24 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia -20 °C...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dławnica kablowa WMP

Wymiary wlotów kablowych none

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94 V-0 Stopień ochrony IP66, po podłączeniu

wersja

Dławnice kablowe, liczba	0	Wymiary wlotów kablowych	none
część górna/część dolna/wieko	Pokrywa	Ostona	z pokrywą
moment dokręcający	3 Nm	liczba wpustów kablowych u góry	0
liczba wpustów kablowych z boku	0	wersja obudowy	Pokrywa dolnej części obudowy
wersja systemu zamykania	Śruba	Rozmiar instalacji	4
wpust kablowy	Nie	Typ	wieko
uszczelka	NBR	gwint (wewnętrzny)	without
kolor (RAL)	RAL 7035	BG	4
Odpowiednie do ModuPlug®	Tak		

wymiary

wpust kablowy Nie

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		