Data sheet

IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel do łańcucha ciągowego, M8 kodowanie P – gniazdo proste IP 67, otwarty, Cat. 5e, PUR, 3 m
Nr zam.	2717740030
Typ	IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118778816
Ilość	1 szt.

Data sheet

IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Długość	3 m	Długość (cale)	118.1102 inch
Masa netto	190 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania		Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszcza	czarny	Odporność na olej	zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404
Przydatność do łańcucha ciągowego	Nie	liczba żył	4
Ekranowane	Tak	Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754
izolacja	Poliolefiny	Cykle gięcia	2 mln
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	Yes	Materiał płaszcza	PUR
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran	1 V DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Kodowanie kolorami	biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Zakres temperatur, stały	-40...80 °C	Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-30...70 °C
Liczba biegunów	4		

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony	IP67

wtyki lewe

Wtyk po lewej	M8, Kodowanie P, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej	Wolny koniec przewodu

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Okablowanie