

IE-C5DE4UP0075PSSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Kabel do łańcucha ciągowego, M8 kodowanie P – gniazdo proste IP 67, otwarty, Cat. 5e, PUR, 7.5 m
Nr zam.	2717740075
Typ	IE-C5DE4UP0075PSSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118778830
Ilość	1 szt.

IE-C5DE4UP0075PSSXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Długość	7.5 m	Długość (cale)	295.2756 inch
Masa netto	466 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszczka	czarny	Odporność na olej	zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404
Przydatność do łańcucha ciągowego	Nie	liczba żył	4
Ekranowane	Tak	Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754
izolacja	Poliiolefiny	Cykle gięcia	2 mln
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	Yes	Materiał płaszczka	PUR
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran	1 V DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Kodowanie kolorami	biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Zakres temperatur, stały	-40...80 °C	Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-30...70 °C
Liczba biegunów	4		

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony IP67

wtyki lewe

Wtyk po lewej M8, Kodowanie P, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej Wolny koniec przewodu

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Drawings

Okablowanie

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4
