

IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Kabel do łańcucha ciągowego, M8 kodowanie P – gniazdo kątowe IP 67, otwarty, Cat. 5e, PUR, 30 m
Nr zam.	2717760300
Typ	IE-C5DE4UP0300PSAXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780154
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Długość	30 m	Długość (cale)	1181.1024 inch
Masa netto	1845 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...80 °C
Temperatura układania		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Specyfikacje techniczne kabla

kolor płaszczka	czarny	Odporność na olej	zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404
Przydatność do łańcucha ciągowego	Nie	liczba żył	4
Ekranowane	Tak	Halogenki	bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754
izolacja	Poliiolefiny	Cykle gięcia	2 mln
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	Yes	Materiał płaszczka	PUR
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran	1 V DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Kodowanie kolorami	biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Zakres temperatur, stały	-40...80 °C	Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-30...70 °C
Liczba biegunów	4		

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony IP67

wtyki lewe

Wtyk po lewej M8, Kodowanie P, IP67, styk żeński, zakrzywiony 90°, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej Wolny koniec przewodu

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Rysunki

Okablowanie

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4