

SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Obszerna rodzina produktów MultiMark umożliwia optymalne uporządkowanie i trwałe oznakowanie w każdej szafie sterowniczej. Przykładem może być nasz nowy znacznik do przewodów SlimFix, przystosowany do bardzo szybkiego nadruku i mocowania. Jednocześnie elementy te spełniają najwyższe wymagania dotyczące drgań i odporności na uderzenia. Znaczniki przewodów mają otwartą konstrukcję i mogą być łatwo i szybko instalowane przed lub po procesie okablowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Znaczniki kabli i przewodów, 1.2 - 1.8 mm, 24 x 3.8 mm, biały
Nr zam.	2719050000
Typ	SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS
GTIN (EAN)	4050118887785
Ilość	700 szt.

SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	24 mm	Wysokość (cale)	0.9449 inch
Szerokość	3.8 mm	Szerokość (cale)	0.1496 inch
Masa netto	0.4 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna	Wykonanie	ze stopką zatraskową
Szerokość	3.8 mm	Klasa palności wg UL 94	V-2
zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-50 °C
Barwny	biały	Halogenki	Nie
Materiał podstawowy	PC-ABS, TPU	Nadrukowane znaki	bez
Wielkość pola opisowego	2.8 x 2.1.5 mm	Ilość na rolkę	700

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0.75 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.25 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	1.8 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1.2 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	1.2 - 1.8 mm
Przekrój przyłącza przewodu	0.25 - 0.75 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Rysunki



SFM 1/24 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 1	Wersja	
Nr zam.	2799000000		
GTIN (EAN)	4064675259985		
Ilość	1 ST		