

SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Obszerna rodzina produktów MultiMark umożliwia optymalne uporządkowanie i trwałe oznakowanie w każdej szafie sterowniczej. Przykładem może być nasz nowy znacznik do przewodów SlimFix, przystosowany do bardzo szybkiego nadruku i mocowania. Jednocześnie elementy te spełniają najwyższe wymagania dotyczące drgań i odporności na uderzenia. Znaczniki przewodów mają otwartą konstrukcję i mogą być łatwo i szybko instalowane przed lub po procesie okablowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 2.5 - 3.3 mm, 18 x 5.4 mm, biały |
| Nr zam. | 2719160000 |
| Typ | SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118888195 |
| Ilość | 900 szt. |

SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Wysokość | 18 mm | Wysokość (cale) | 0.7087 inch |
| Szerokość | 5.4 mm | Szerokość (cale) | 0.2126 inch |
| Masa netto | 0.23 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Dane ogólne

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Orientacja nadruku | poziome i pionowe | Rodzaj nadruku | neutralna |
| Wykonanie | ze stopką zatraskową | Szerokość | 5.4 mm |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2 | zakres temperatur roboczych, maks. | 90 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C | Barwny | biały |
| Halogenki | Nie | Materiał podstawowy | PC-ABS, TPU |
| Nadrukowane znaki | bez | Wielkość pola opisowego | 3.7 x 15.5 mm |
| Kompatybilna drukarka | THM MULTIMARK | Ilość na rolkę | 900 |

Markery przewodów i kabli

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Halogenki | Nie | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 2.5 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1.5 mm ² | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 3.3 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2.5 mm | Zewnętrzna średnica przewodu | 2.5 - 3.3 mm |
| Przekrój przyłącza przewodu | 1.5 - 2.5 mm ² | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Rysunki



SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Typ | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Wersja | |
| Nr zam. | 2005090000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | | |
| Ilość | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ | MULTIMARK ROLLER SFM 3 | Wersja | |
| Nr zam. | 2719270000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118849158 | | |
| Ilość | 1 ST | | |