

SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Obszerna rodzina produktów MultiMark umożliwia optymalne uporządkowanie i trwałe oznakowanie w każdej szafie sterowniczej. Przykładem może być nasz nowy znacznik do przewodów SlimFix, przystosowany do bardzo szybkiego nadruku i mocowania. Jednocześnie elementy te spełniają najwyższe wymagania dotyczące drgań i odporności na uderzenia. Znaczniki przewodów mają otwartą konstrukcję i mogą być łatwo i szybko instalowane przed lub po procesie okablowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 2.5 - 3.3 mm, 24 x 5.4 mm, biały
Nr zam.	2719170000
Typ	SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888201
Ilość	700 szt.

SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	24 mm	Wysokość (cale)	0.9449 inch
Szerokość	5.4 mm	Szerokość (cale)	0.2126 inch
Masa netto	0.3 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Orientacja nadruku	poziome i pionowe	Rodzaj nadruku	neutralna
Wykonanie	ze stopką zatraskową	Szerokość	5.4 mm
Klasa palności wg UL 94	V-2	zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-50 °C	Barwny	biały
Halogenki	Nie	Materiał podstawowy	PC-ABS, TPU
Nadrukowane znaki	bez	Wielkość pola opisowego	3.7 x 2.1.5 mm
Kompatybilna drukarka	THM MULTIMARK	Ilość na rolkę	700

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2.5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1.5 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3.3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2.5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	2.5 - 3.3 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1.5 - 2.5 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Wersja	
Nr zam.	2005090000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Ilość	1 ST		

THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Wersja	
Nr zam.	2719270000		
GTIN (EAN)	4050118849158		
Ilość	1 ST		