

## SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Obszerna rodzina produktów MultiMark umożliwia optymalne uporządkowanie i trwałe oznakowanie w każdej szafie sterowniczej. Przykładem może być nasz nowy znacznik do przewodów SlimFix, przystosowany do bardzo szybkiego nadruku i mocowania. Jednocześnie elementy te spełniają najwyższe wymagania dotyczące drgań i odporności na uderzenia. Znaczniki przewodów mają otwartą konstrukcję i mogą być łatwo i szybko instalowane przed lub po procesie okablowania.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 2.5 - 3.3 mm, 24 x 5.4 mm, żółty
Nr zam.	<a href="#">2719200000</a>
Typ	SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888232
Ilość	700 szt.

## SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Wysokość	24 mm	Wysokość (cale)	0.9449 inch
Szerokość	5.4 mm	Szerokość (cale)	0.2126 inch
Masa netto	0.3 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Orientacja nadruku	poziome i pionowe	Rodzaj nadruku	neutralna
Wykonanie	ze stopką zatraskową	Szerokość	5.4 mm
Klasa palności wg UL 94	V-2	zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-50 °C	Barwny	żółty
Halogenki	Nie	Materiał podstawowy	PC-ABS, TPU
Nadrukowane znaki	bez	Wielkość pola opisowego	3.7 x 2.1.5 mm
Kompatybilna drukarka	<a href="#">THM MULTIMARK</a>	Ilość na rolkę	700


## Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3.3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2.5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	2.5 - 3.3 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**Rysunki**



## SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

#### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Ilość	1 ST		

### THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

#### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2719270000</a>		
GTIN (EAN)	4050118849158		
Ilość	1 ST		