

SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Obszerna rodzina produktów MultiMark umożliwia optymalne uporządkowanie i trwałe oznakowanie w każdej szafie sterowniczej. Przykładem może być nasz nowy znacznik do przewodów SlimFix, przystosowany do bardzo szybkiego nadruku i mocowania. Jednocześnie elementy te spełniają najwyższe wymagania dotyczące drgań i odporności na uderzenia. Znaczniki przewodów mają otwartą konstrukcję i mogą być łatwo i szybko instalowane przed lub po procesie okablowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Znaczniki kabli i przewodów, 2,5 - 4 mm, 18 x 5,7 mm, żółty
Nr zam.	2719250000
Typ	SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888287
Ilość	800 szt.

SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	18 mm	Wysokość (cale)	0.7087 inch
Szerokość	5.7 mm	Szerokość (cale)	0.2244 inch
Masa netto	0.3 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Orientacja nadruku	poziome i pionowe	Rodzaj nadruku	neutralna
Wykonanie	ze stopką zatraskową	Szerokość	5.7 mm
Klasa palności wg UL 94	V-2	zakres temperatur roboczych, maks.	90 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-50 °C	Barwny	żółty
Halogenki	Nie	Materiał podstawowy	PC-ABS, TPU
Nadrukowane znaki	bez	Wielkość pola opisowego	4.9 x 15.5 mm
Ilość na rolkę	800		


Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	3.3 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2.5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	2.5 - 4 mm
Przekrój przyłącza przewodu	3.3 - 4 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Rysunki



SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

THM MULTIMARK



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Wersja
Nr zam.	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Ilość	1 ST	

Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Wersja
Nr zam.	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Ilość	1 ST	