

**WPC WAGON 115V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Opcjonalne akcesoria umożliwiające dostosowanie Centrum obróbki przewodów do indywidualnych wymagań. Systemy wprowadzania kabli bezpośrednio na pojeździe warsztatowym lub jednostce zewnętrznej, dodatkowe drukarki lub płytki chwytające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Automaty
Nr zam.	<a href="#">2728480000</a>
Typ	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
Ilość	1 szt.

## WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Głębokość	750 mm	Głębokość (cale)	29.5275 inch
Wysokość	1800 mm	Wysokość (cale)	70.866 inch
Szerokość	1100 mm	Szerokość (cale)	43.307 inch
Masa netto	30000 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Nie dotyczy  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## WPC

przyłącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Typ wyświetlacza	15-calowy ekran dotykowy
wskazówka	Nośność maks. 180 kg, Do zastosowań mobilnych, Panel z kompletnym okablowaniem, dodatkowymi wtyczkami zasilania sieciowego oraz portami USB, obrotowy uchwyt wyświetlacza	Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar

## automaty do przycinania kabli

Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar	przyłącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------------------------------	---------	-----------------------	---------------------------

## automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Przyłącze sprężonego powietrza	5,5 bar	przyłącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
--------------------------------	---------	-----------------------	---------------------------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		