


VPU LOCKING CLIP S



Bogaty wybór akcesoriów do pełnego zakresu produktów

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2735080000
Typ	VPU LOCKING CLIP S
GTIN (EAN)	4050118826050
Ilość	10 szt.

VPU LOCKING CLIP S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Dane techniczne

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	7 mm	Głębokość (cale)	0.2756 inch
Wysokość	17 mm	Wysokość (cale)	0.6693 inch
Szerokość	14 mm	Szerokość (cale)	0.5512 inch
Masa netto	0.53 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania		Temperatura otoczenia	...70 °C
Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane znamionowe IEC / EN

Zakres częstotliwości, maks.	60 Hz	Zakres częstotliwości, min.	50 Hz
Wbudowane zabezpieczenie wstępne	Nie		

dane ogólne

Wykonanie	hak ryglujący	Forma konstrukcyjna	różne
Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	czarny
Stopień ochrony	IP20		

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20	Barwny	czarny
-----------------	------	--------	--------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		