

HDC MFGL 10B AC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Frame
Nr zam.	2736990000
Typ	HDC MFGL 10B AC
GTIN (EAN)	4050118823042
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	37.35 mm	Głębokość (cale)	1.4705 inch
Szerokość	64 mm	Szerokość (cale)	2.5197 inch
Masa netto	67.54 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f

Dane ogólne

Rozmiar instalacji	4	Cykle wpinania	≥ 500
Materiał podstawowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Typoszereg	ModuPlug
Wersja trzpienia prowadzącego	długa	Liczba gniazd	3

Ważna informacja

Informacje produktowe	Przyłącze PE nie jest już dostępne dla wersji ze stykiem prowadzącym.
-----------------------	---

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Rysunki

