

## HDC C COAX 50 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze męskie, złoto, 0.14 - 0 mm <sup>2</sup>
Nr zam.	<a href="#">2748670000</a>
Typ	HDC C COAX 50 M
GTIN (EAN)	4050118890662
Ilość	10 szt.

## HDC C COAX 50 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Długość	26.8 mm	Długość (cale)	1.0551 inch
Masa netto	2.04 g		

## Temperatury

Temperatura graniczna -55 °C ... 135 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Informacje ogólne

Średnica styku Ø pręta	4.8 mm	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	2.5 mm
Rodzaj przyłącza	Połączenie lutowane	Wersja wkładki	COAX
Barwny	złoto	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Powierzchnia	złoto
Cykle wpinania	≥ 500	Typ	Złącze męskie
Materiał podstawowy	stop miedzi	Typoszereg	ModuPlug
Proces produkcji	toczony	Przekrój przyłącza przewodu	0.14 - 0 mm <sup>2</sup>

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC C COAX 50 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Akcesoria

## CTX / HTG / HTX



Praski do łączników koncentrycznych  
 Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
 Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HTG 174	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">9012410000</a>	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, Zacisk	
GTIN (EAN)	4008190009434	sześciokątny	
Ilość	1 ST		

## Moduły elektroniczne



Uniwersalny  
 Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MCOAX 4 MC	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2748540000</a>	Moduł, 48 V, 1.5 A, Liczba biegunów: 4, Przyłącze zagniatane, Złącze	
GTIN (EAN)	4050118890754	męskie, Wymagane otwory wtykowe: 1	
Ilość	5 ST		