

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Dekafix, Znakowanie zacisków, 8 x 3.5 mm, Raster w mm (P): 3.50 Weidmueller, biały
Nr zam.	2748750000
Typ	DEK 8/3.5 MC NE WS LRP
GTIN (EAN)	4064675059899
Ilość	960 szt.

DEK 8/3.5 MC NE WS LRP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0.315 inch
Szerokość	3.5 mm	Szerokość (cale)	0.1378 inch
Masa netto	0.12 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy	0.001 kg CO2 eq.
-----------------------	------------------	------------------

Dane ogólne

Szerokość	3.5 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-2	
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	biały	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	poliamid 66	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MultiCard
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Terminal marker	
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	
Aplikacja / producent	Weidmueller	

Znaczniki złącz

Raster w mm (P)	3.50 mm
-----------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Rysunki

Rysunek
