

## BIT E6,3 0,4X2,5X70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,  
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny  
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 2.5 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.4 mm
Nr zam.	<a href="#">2748900000</a>
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70
GTIN (EAN)	4050118894776
Ilość	5 szt.

## BIT E6,3 0,4X2,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2.7559 inch
Masa netto	8.27 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

Opis artykułu	bit z końcówką z rowkiem 0,4x2,5x70
---------------	--

## Narzędzia do skręcania

Szerokość końcówki (B)	2.5 mm	Grubość końcówki (A)	0.4 mm
Kształt	A 6,3 DIN 3126, rowek	Długość końcówki	70 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		