

**BIT E6,3 0,6X3,5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,  
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny  
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |  |
|------------|--|
| Wersja     | Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">2748920000</a>   |
| Typ        | BIT E6,3 0,6X3,5X70  |
| GTIN (EAN) | 4050118894790  |
| Ilość      | 5 szt.   |

## BIT E6,3 0,6X3,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |       |                  |             |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Szerokość  | 70 mm | Szerokość (cale) | 2.7559 inch |
| Masa netto | 9 g   |                  |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane techniczne

|               |  |
|---------------|--|
| Opis artykułu | bit z końcówką z rowkiem<br>0,4x2,5x70 |
|---------------|--|

## Narzędzia do skręcania

|                        |                       |                      |        |
|------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| Szerokość końcówki (B) | 3.5 mm                | Grubość końcówki (A) | 0.6 mm |
| Kształt                | A 6,3 DIN 3126, rowek | Długość końcówki     | 70 mm  |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003864    | ETIM 9.0    | EC003864    |
| ETIM 10.0   | EC003864    | ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 |             |             |