

BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 6.5 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 1.2 mm
Nr zam.	2748950000
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4050118894820
Ilość	5 szt.

BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2.7559 inch
Masa netto	12 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	bit z końcówką z rowkiem 0,4x2,5x70
---------------	--

Narzędzia do skręcania

Szerokość końcówki (B)	6.5 mm	Grubość końcówki (A)	1.2 mm
Kształt	A 6,3 DIN 3126, rowek	Długość końcówki	70 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		