

BIT E6,3 PZ2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem krzyżowym Typ Pozidriv PZ/DIN 5262,
chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 2 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość końcówki (A): 2 mm, rozmiar końcówki rowek krzyżowy: 2
Nr zam.	2748970000
Typ	BIT E6,3 PZ2X70
GTIN (EAN)	4050118895162
Ilość	5 szt.

BIT E6,3 PZ2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2.7559 inch
Masa netto	15 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	bit z końcówką z rowkiem krzyżowym ,Typ Pozidriv, rozm.2
---------------	--

Narzędzia do skręcania

Szerokość końcówki (B)	2 mm	Grubość końcówki (A)	2 mm
Kształt	A 6,3 DIN 3126, Pozidriv	rozmiar	2
Długość końcówki	70 mm	rozmiar końcówki rowek krzyżowy	2

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		