

**BIT E6,3 PH2X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,  
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny  
bity z rowkiem krzyżowym Typ Phillips-Recess PH/DIN  
5260, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B):<br>2 mm, Długość końcówki: 70 mm, Grubość koń-<br>cówki (A): 2 mm, rozmiar końcówki rowek krzy-<br>żowy: 2 |
| Nr zam.    | <a href="#">2748990000</a>                                                                                                                              |
| Typ        | BIT E6,3 PH2X70                                                                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118895186                                                                                                                                           |
| Ilość      | 5 szt.                                                                                                                                                  |

## BIT E6,3 PH2X70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |       |                  |             |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Szerokość  | 70 mm | Szerokość (cale) | 2.7559 inch |
| Masa netto | 14 g  |                  |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane techniczne

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Opis artykułu | bit z końcówką z rowkiem krzyżowym ,Typ Phillips, rozm.2 |
|---------------|----------------------------------------------------------|

## Narzędzia do skręcania

|                        |                                |                                 |      |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|
| Szerokość końcówki (B) | 2 mm                           | Grubość końcówki (A)            | 2 mm |
| Kształt                | A 6,3 DIN 3126, rowek krzyżowy | rozmiar                         | 2    |
| Długość końcówki       | 70 mm                          | rozmiar końcówki rowek krzyżowy | 2    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003864    | ETIM 9.0    | EC003864    |
| ETIM 10.0   | EC003864    | ECLASS 14.0 | 21-04-42-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-03 |             |             |