



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 4 mm, Długość końcówki: 39 mm, Grubość końcówki (A): 0.8 mm
Nr zam.	2749030000
Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4050118895322
Ilość	5 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2025-12-10T00:00:00+01:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Szerokość	39 mm	Szerokość (cale)	1.5354 inch
Masa netto	4.35 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu bit z końcówką czopową

Narzędzia do skręcania

Szerokość końcówki (B)	4 mm	Grubość końcówki (A)	0.8 mm
Kształt	A 6,3 DIN 3126, z czopem, rowek	Długość końcówki	39 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		