

BIT E6.3 0.5X3.0X110



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 3 mm, Długość końcówki: 110 mm, Grubość końcówki (A): 0.5 mm
Nr zam.	2749040000
Typ	BIT E6.3 0.5X3.0X110
GTIN (EAN)	4050118895346
Ilość	5 szt.

BIT E6.3 0.5X3.0X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Szerokość	110 mm	Szerokość (cale)	4.3307 inch
Masa netto	6 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	bit z końcówką z rowkiem 0,5x3,0x110
---------------	---

Narzędzia do skręcania

Szerokość końcówki (B)	3 mm	Grubość końcówki (A)	0.5 mm
Kształt	A 6,3 DIN 3126, rowek	Długość końcówki	110 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		