

## BIT E6.3 0.6X3.5X110



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,  
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny  
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 3.5 mm, Długość końcówki: 110 mm, Grubość końcówki (A): 0.6 mm
Nr zam.	<a href="#">2749050000</a>
Typ	BIT E6.3 0.6X3.5X110
GTIN (EAN)	4050118895353
Ilość	5 szt.

## BIT E6.3 0.6X3.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Szerokość	110 mm	Szerokość (cale)	4.3307 inch
Masa netto	6.9 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane techniczne

Opis artykułu	bit z końcówką z rowkiem 0,5x3,0x110
---------------	---

## Narzędzia do skręcania

Szerokość końcówki (B)	3.5 mm	Grubość końcówki (A)	0.6 mm
Kształt	A 6,3 DIN 3126, rowek	Długość końcówki	110 mm

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		