

BIT E6.3 1.0X5.5X110**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | Nasadka do wkrętaka, Szerokość końcówki (B): 5.5 mm, Długość końcówki: 110 mm, Grubość końcówki (A): 1 mm |
| Nr zam. | 2749080000 |
| Typ | BIT E6.3 1.0X5.5X110 |
| GTIN (EAN) | 4050118895384 |
| Ilość | 5 szt. |

BIT E6.3 1.0X5.5X110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Szerokość | 110 mm | Szerokość (cale) | 4.3307 inch |
| Masa netto | 18.48 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

Dane techniczne

| | |
|---------------|---|
| Opis artykułu | bit z końcówką z rowkiem 0,5x3,0x110 |
|---------------|---|

Narzędzia do skręcania

| | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| Szerokość końcówki (B) | 5.5 mm | Grubość końcówki (A) | 1 mm |
| Kształt | A 6,3 DIN 3126, rowek | Długość końcówki | 110 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003864 | ETIM 9.0 | EC003864 |
| ETIM 10.0 | EC003864 | ECLASS 14.0 | 21-04-42-04 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-42-04 | | |