

SD T7 TR X 60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Wkrętak Torx® TH z otworem wierconym w końcówce (Tamper Resistant), SD TH do przykręcania śrub bezpieczeństwa Torx® i Torx®-TH (kołek środkowy w profilu), końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkrętak, Długość końcówki: 60 mm
Nr zam.	2749470000
Typ	SD T7 TR X 60
GTIN (EAN)	4050118895698
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-12-31T00:00:00+01:00

SD T7 TR X 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Wymiary i masa

Szerokość	165 mm	Szerokość (cale)	6.4961 inch
Średnica	30 mm	Masa netto	29.92 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	Wkrętak, TR 7
---------------	---------------

Narzędzia do skręcania

Szerokość końcówki (B)	3 mm	Kształt	Torx
rozmiar	T7	Długość końcówki	60 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 14.0	21-04-04-13
ECLASS 15.0	21-04-04-13		