

## SD T25 TR X 100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Wkrętak Torx® TH z otworem wierconym w końcówce (Tamper Resistant), SD TH do przykręcania śrub bezpieczeństwa Torx® i Torx®-TH (kołek środkowy w profilu), końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Wersja     | Wkrętak, Długość końcówki: 100 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">2749530000</a>        |
| Typ        | SD T25 TR X 100                   |
| GTIN (EAN) | 4050118895858                     |
| Ilość      | 1 szt.                            |

## SD T25 TR X 100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|           |        |                  |             |
|-----------|--------|------------------|-------------|
| Szerokość | 205 mm | Szerokość (cale) | 8.0709 inch |
| Średnica  | 25 mm  | Masa netto       | 40.48 g     |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Nie dotyczy              |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane techniczne

|               |                |
|---------------|----------------|
| Opis artykułu | Wkrętak, TR 25 |
|---------------|----------------|

## Narzędzia do skręcania

|                                   |               |                  |        |
|-----------------------------------|---------------|------------------|--------|
| Szerokość końcówki (B)<br>rozmiar | 4.5 mm<br>T25 | Kształt          | Torx   |
|                                   |               | Długość końcówki | 100 mm |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000801    | ETIM 9.0    | EC000801    |
| ETIM 10.0   | EC000801    | ECLASS 14.0 | 21-04-04-13 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-13 |             |             |