

SDIR 2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Narzędzie montażowe, Szerokość końcówki (B): 2 mm, Długość końcówki: 100 mm, Grubość końcówki (A): 2 mm
Nr zam.	2750030000
Typ	SDIR 2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897517
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2025-12-31T00:00:00+01:00

SDIR 2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



Wymiary i masa

Długość	215 mm	Długość (cale)	8.4645 inch
Średnica	2 mm	Masa netto	82.72 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Nie dotyczy
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Wykonanie	proste
-----------	--------

Narzędzia do skręcania

Szerokość końcówki (B)	2 mm	Grubość końcówki (A)	2 mm
Kształt	czworokątny	rozmiar	#2
Długość końcówki	100 mm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		