

## MCV APG 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Wtyki do naszego systemu WeiCoS są dostępne dla wszystkich technik przyłączeniowych. Zakres produktów obejmuje wstępnie zmontowane złącza od 1 do 10 biegunów oraz umożliwia indywidualny montaż. Zapewnia to maksymalną elastyczność dla każdej aplikacji. Dostosowane akcesoria zwiększają bezpieczeństwo i ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Seria A, Płyta zamykająca
Nr zam.	<a href="#">2762380000</a>
Typ	MCV APG 6
GTIN (EAN)	4064675021384
Ilość	50 szt.

## MCV APG 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	41.8 mm	Głębokość (cale)	1.6457 inch
Wysokość	24.3 mm	Wysokość (cale)	0.9567 inch
Szerokość	2.45 mm	Szerokość (cale)	0.0965 inch
Masa netto	0.5 g		

## Temperatury

Temperatura otoczenia	-60 °C...85 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	130 °C	

## dalsze dane techniczne

z czopem zatrzaskowym	Tak	zatrzaskowe	Tak
Rodzaj zamocowania	z możliwością zatrzasknięcia	rodzaj montażu	wciskany

## dane tworzywa

Materiał podstawowy	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		