

IE-PI-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Wtyki RJ45 dla złączy wtykowych w wersji 1 / 4 / 5 / 14, HDC i skrzynek połączeniowych IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład RJ45, wkładka wtyku RJ45 końcówka zaciskana, PROFINET
Nr zam.	2768720000
Typ	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
Ilość	10 szt.

IE-PI-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 3.4 g

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C
Temperatura układania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

złącze 1	Crimp	Przyłącze 2	RJ45
Opis artykułu	wkładka wtyku RJ45 końcówka zaciskana	Okablowanie	PROFINET
Barwny	inne	Średnica izolacji, min,	1.3 mm
Średnica izolacji, maks,	1.6 mm	Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	Maks. średnica przyłącza przewodu, sztywnego	0.57...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, AWG 23...AWG 22 sztywny (AWG)		Średnica przyłącza przewodu, elastycznego	0.57...0.64 mm
Przekrój poprzeczny przyłącza przewodu, AWG 23...AWG 22 elastyczny (AWG)		Średnica płaszczka, maks.	7.5 mm
Ekranowanie	360° obudowa dookólna	Stopień ochrony	IP67
Cykle wpinania	750		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych IEC 60603-7 Norma UL dot. akcesoriów
komunikacyjnych UL 1863
Stopnie ochrony IP IEC 60529

Właściwości elektryczne

Rezystancja stykowa $\leq 10 \text{ m}\Omega$ Wytrzymałość napięciowa styk / ekran $\geq 1500 \text{ V AC/DC}$
Wytrzymałość napięciowa styk / styk $\geq 1000 \text{ V AC/DC}$ PoE / PoE+ zgodne z IEEE 802.3af

Ważna informacja

Informacje produktowe Wtyki RJ45 dla złączy wtykowych w wersji 1 / 4 / 5 / 14 i HDC

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90