


URS CA 100 DUO 4-6MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania-
Szybka i wydajna obróbkaŁatwe dostosowanie do wyma-
ganego zakresu przekrojów przewodówZdejmowanie
izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kro-
kuObróbka tulejek oraz styków innych producentów może
doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Nr zam. | 2769020000 |
| Typ | URS CA 100 DUO 4-6MM² |
| GTIN (EAN) | 4064675026303 |
| Ilość | 1 szt. |

Dane techniczne**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 1000 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówekPrzekrój tulejek na żyłę, max. 6 mm² Przekrój tulejek na żyłę, min. 4 mm²**Klasyfikacje**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |