

URS CA 100 DUO 4-10MM²


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania-
Szybka i wydajna obróbkaŁatwe dostosowanie do wyma-
ganego zakresu przekrojów przewodówZdejmowanie
izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kro-
kuObróbka tulejek oraz styków innych producentów może
doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2769030000
Typ	URS CA 100 DUO 4-10MM²
GTIN (EAN)	4064675026310
Ilość	1 szt.

URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	100 mm	Wysokość (cale)	3.937 inch
Szerokość	160 mm	Szerokość (cale)	6.2992 inch
Masa netto	118 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Przekrój tulejek na żyłę, max.	10 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	4 mm ²
--------------------------------	--------------------	--------------------------------	-------------------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		