

## HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Termokurczliwa tuleja może być zadrukowywana po 2 stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	TwinMark, Znaczniki kabli i przewodów, 3.2 - 6.4 mm, biały
Nr zam.	<a href="#">2788640000</a>
Typ	HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M
GTIN (EAN)	406467506665 1
Ilość	1 szt.

## HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Głębokość	0.77 mm	Głębokość (cale)	0.0303 inch
Szerokość	10.7 mm	Szerokość (cale)	0.4213 inch
Długość	75000 mm	Długość (cale)	2952.75 inch
Masa netto	1060 g		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

Rodzaj nadruku	neutralna	
Szerokość	10.7 mm	
zakres temperatur roboczych, maks.	105 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-55 °C	
Barwny	biały	
Halogenki	Nie	
Długość	75000 mm	
Materiał podstawowy	poliolefin	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Szpula z tuleją termokurczliwą
Kompatybilna drukarka		
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers	

## Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	6 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	6.4 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	3.2 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	3.2 - 6.4 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>		

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## HSS-HF 3.2-6.4 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Wersja	
Nr zam.	<a href="#">2448880000</a>	Taśma kolorowa	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Ilość	1 ST		