


**WIL-F-240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com





Filtr światła UV do dodatkowego wkręcania do rozwiązania Weidmüller Industry Light.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Nr zam.	2799050000
Typ	<a href="#">WIL-F-240</a>
GTIN (EAN)	4064675259084
Ilość	4 szt.



Drawings



## WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## Długość obudowy 240 mm



240 mm

Rodzina lamp WIL-LED: lampa LED o wysokości zaledwie 8 mm (9,4 mm z magnesem), zasilana 24 V DC, charakteryzująca się bardzo wysoką skutecznością świetlną i żywotnością (ponad 60 000 h). Konstrukcja bardzo solidna, dzięki całkowitemu zalaniu metalowej obudowy, i wodoszczelna (IP 67). Dzięki jasnej barwie 6500K (światło słoneczne) odpowiednia do wielu zastosowań. Opcjonalnie z przyłączem M12 ułatwiającym montaż. Dzięki niewielkiemu zużyciu energii, do pracy wystarczą mały zasilacz 24 V.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2436210000</a>
GTIN (EAN)	4050118448306
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2527880000</a>
GTIN (EAN)	4050118538762
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2527890000</a>
GTIN (EAN)	4050118538670
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2527900000</a>
GTIN (EAN)	4050118538687
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2527910000</a>
GTIN (EAN)	4050118538694
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2527950000</a>
GTIN (EAN)	4050118538939
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2527990000</a>
GTIN (EAN)	4050118538977
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2527920000</a>
GTIN (EAN)	4050118538908
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2527960000</a>
GTIN (EAN)	4050118538946
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2527930000</a>
GTIN (EAN)	4050118538915
Ilość	1 ST

## WIL-F-240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2527940000</a>
GTIN (EAN)	4050118538922
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2527970000</a>
GTIN (EAN)	4050118538953
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2527980000</a>
GTIN (EAN)	4050118538960
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2669240000</a>
GTIN (EAN)	4050118682601
Ilość	1 ST

### Długość obudowy 145 mm



**145 mm**

Rodzina lamp WIL-LED: lampa LED o wysokości zaledwie 8 mm (9,4 mm z magnesem), zasilana 24 V DC, charakteryzująca się bardzo wysoką skutecznością świetlną i żywotnością (ponad 60 000 h). Konstrukcja bardzo solidna, dzięki całkowitemu zalaniu metalowej obudowy, i wodoszczelna (IP 67). Dzięki jasnej barwie 6500K (światło słoneczne) odpowiednia do wielu zastosowań. Opcjonalnie z przyłączem M12 ułatwiającym montaż. Dzięki niewielkiemu zużyciu energii, do pracy wystarczą mały zasilacz 24 V.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-145... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2669230000</a>
GTIN (EAN)	4050118682618
Ilość	1 ST

### Długość obudowy 240 mm



**240 mm**

Rodzina lamp WIL-LED: lampa LED o wysokości zaledwie 8 mm (9,4 mm z magnesem), zasilana 24 V DC, charakteryzująca się bardzo wysoką skutecznością świetlną i żywotnością (ponad 60 000 h). Konstrukcja bardzo solidna, dzięki całkowitemu zalaniu metalowej obudowy, i wodoszczelna (IP 67). Dzięki jasnej barwie 6500K (światło słoneczne) odpowiednia do wielu zastosowań. Opcjonalnie z przyłączem M12 ułatwiającym montaż. Dzięki niewielkiemu zużyciu energii, do pracy wystarczą mały zasilacz 24 V.

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2528030000</a>
GTIN (EAN)	4050118539011
Ilość	1 ST

## WIL-F-240

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2528020000</a>
GTIN (EAN)	4050118539004
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2528010000</a>
GTIN (EAN)	4050118538991
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2528000000</a>
GTIN (EAN)	4050118538984
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-6500D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2576960000</a>
GTIN (EAN)	4050118592863
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2617810000</a>
GTIN (EAN)	4050118649185
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2770730000</a>
GTIN (EAN)	4064675030799
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-4000D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2732910000</a>
GTIN (EAN)	4050118811797
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2633830000</a>
GTIN (EAN)	4050118648959
Ilość	1 ST
Typ	WIL-LWXXXX-2700D024-240... Wersja
Nr zam.	<a href="#">2680950000</a>
GTIN (EAN)	4050118694710
Ilość	1 ST